

Drehkorb - Microstrahlanlage PEENMATIC 950 DK



Abbildungen können Zubehör und / oder Spezialausführungen enthalten

Grundausrüstung:

- Front-Hub-Klapptüre, mit Gasdruck-Zylinder-Unterstützung öffnend, mit Armabstützungen
- Integriertes Sichtfenster, ausgestattet mit Sicherheits- und Verschleissglas, in einem Schnellwechselrahmen
- Drehkorb-Antriebseinheit, elektronisch stufenlos regelbar
- Drehkorb in verschiedenen Ausführungen für die Bearbeitung der Werkstücke, mit Steck-Kupplung zur einfachen Entnahme des Drehkorbes
- Sicherheitskreis mit Türenscharter und Not-Halt
- Handlochöffnungen, mit Blindeckel geschlossen
- Gefütterte Armstulpen und Handschuhe, auswechselbar, lose mitgeliefert
- Strahlpistoleneinheit, Typ EF 4, mit Hartmetallstrahldüse HSD 8/15, regelbar mittels Druckreduzierventil, 0 - 8 bar, Strahlendruck am Manometer ablesbar
- Zweite Strahlpistoleneinheit, Typ EF 4, mit Hartmetallstrahldüse HSD 8/15, regelbar mittels Druckreduzierventil, 0 - 8 bar, Strahlendruck am Manometer ablesbar. Die beiden Strahlpistolen können einzeln oder aber auch beide gleichzeitig betrieben werden
- Strahlpistolhalter, Spezialsystem, mit Schwenkarm, für 2 Strahlpistolen, universell verstellbar
- Strahlmittelvorbeschleunigung mit Förderinjektoreinheit, regelbar mittels Druckreduzierventil, 0 - 4 bar, Förderdruck am Manometer ablesbar
- Automatische, selektive Strahlmittelrückgewinnung durch Hochleistungszyklon
- Strahlmittelrocknungssystem, elektronisch stufenlos regelbar
- Eingebaute Hochoberflächen-Microfilter-Einheit mit 2 Filterpatronen mit je 2 m² Fläche und automatischer, pneumatischer Filterabreinigung mit Zeitintervallen
- Staubsammeleimer aus Stahl, komplett mit Manschette
- Ventilator zur Hochoberflächen-Microfilter-Einheit, elektronisch stufenlos regelbar
- Ausblaspistole
- Fusschalter mit Impulskontakt
- Druckluftanschluss, 1/2" G, anlageseitig, inklusive Öl- und Wasserabscheider
- Bedienungstableau mit allen erforderlichen Schaltern und Kontrollelementen
- Betriebsstundenzähler
- Anzeigeleuchte zur Überwachung des Maschinenzustandes
- Schlüsselschalter, Ein / Aus, mit 2 Schlüsseln
- LED-Beleuchtung im Arbeitsraum mit 900 Lumen
- Trichtervibrator

Zubehör:

(auf Wunsch)

- Digitale(s) Manometer

Verkauf / Entwicklung


iepco ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Hörli
Tel. +41 / (0)44 861 16 16
www.iepco.ch

Produktion

iepco ag
Steigacherweg 10
CH-5316 Leuggern
Tel. +41 / (0)56 268 80 40
info@iepco.ch

Technologien für
perfekte Oberflächen

Drehkorb - Microstrahlanlage PEENMATIC 950 DK



Zeichnungen und / oder Legende können Zubehör und / oder Spezialausführungen enthalten

Nutzraum: Breite 940 x Tiefe 750 x Höhe 540 mm

Betriebsspannung: 230 VAC + PE / 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 700 W

Steuersicherung: 6,3 A

Druckluftanschluss:
Zuleitung 3/4" G
Anschluss Anlage 1/2" G
Druck max. 10 bar

Schallwert:
72 dB(A) ohne Strahlen
75 dB(A) mit Strahlen bei 3 bar

Gewicht: 410 kg

Alle Angaben sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen und Verbesserungen vor.

Verkauf / Entwicklung

iepcO ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Höri
Tel. +41 / (0)44 861 16 16
www.iepcO.ch

Produktion

iepcO ag
Steinacherweg 10
CH-5316 Leuggern
Tel. +41 / (0)56 268 80 40
info@iepcO.ch